


水平穿孔条

电力公用事业



用 1mm 铝材制成的通孔条，适用于为屏蔽型插入装置确定中心。

认证



功能

用于使屏蔽插件居中

技术参数

Table 1/2						
物料号	机架宽度	包装数量	长度	材料	产品系列	产品类型
30845-253	84 HP	1	431.6 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	通孔条

物料号	机架宽度	包装数量	长度	材料	产品系列	产品类型
30845-197	28 HP	1	147.12 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	穿孔条
30845-211	42 HP	1	218.24 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	穿孔条
30845-232	63 HP	1	324.92 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	穿孔条

Table 2/2

物料号	搭配使用
30845-253	Subracks, Cases
30845-197	Subracks, Cases
30845-211	Subracks, Cases
30845-232	Subracks, Cases

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

仅可用于双 T 螺纹插件。

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE