


横梁绝缘条

电力公用事业



此绝缘条可用于背板的绝缘，或用于将金属板安装为连接器的支撑。与 L-ST 和 H-ST 横梁结合使用，在插箱中为插入装置创造标准化的安装深度。适用于 RatiopacPRO/-AIR、Propac Pro、CompacPRO 和 EuropacPRO/-Rugged。

认证



功能

用于背板的绝缘安装，或用于将金属板安装为连接器的支撑

与 L-ST 和 H-ST 水平横梁配合使用，为面板单元创建标准化的安装深度

技术参数

Table 1/2

物料号	机架宽度	包装数量	易燃性等级	长度	材料	产品系列
-----	------	------	-------	----	----	------

24560-820	20 HP	10	UL® 94V-0	101.5 mm	聚碳酸酯	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac
24560-884	84 HP	10	UL® 94V-0	428.64 mm	聚碳酸酯	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac
24560-828	28 HP	10	UL® 94V-0	144.2 mm	聚碳酸酯	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac
24560-840	40 HP	10	UL® 94V-0	205.12 mm	聚碳酸酯	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac
24560-842	42 HP	10	UL® 94V-0	210.4 mm	聚碳酸酯	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac

24560-863	63 HP	10	UL® 94V-0	316.88 mm	聚碳酸酯	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac
-----------	-------	----	-----------	-----------	------	---

Table 2/2		
物料号	产品类型	搭配使用
24560-820	绝缘条	Subracks, Cases
24560-884	绝缘条	Subracks, Cases
24560-828	绝缘条	Subracks, Cases
24560-840	绝缘条	Subracks, Cases
24560-842	绝缘条	Subracks, Cases
24560-863	绝缘条	Subracks, Cases

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE