


Novastar 19" 面板/滑轨安装

电力公用事业



Novastar 19" 面板/滑轨安装套件，承载能力 400 kg，可确保轻松将 19" 组件安装至深度支撑件。

认证



功能

For recessed installation of 19" components

For fitting to depth members (25 mm grid)

Load carrying capacity 400 kg

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	包装数量	颜色	色号	高度	产品类型
27230-172	6 U	1	暗灰色	RAL 7021	267.1 mm	角轨
27230-173	9 U	1	暗灰色	RAL 7021	400.45 mm	角轨
27230-174	12 U	1	暗灰色	RAL 7021	533.8 mm	角轨
27230-175	16 U	1	暗灰色	RAL 7021	711.6 mm	角轨
27230-176	20 U	1	暗灰色	RAL 7021	889.4 mm	角轨
27230-177	25 U	1	暗灰色	RAL 7021	1111.65 mm	角轨
27230-178	34 U	1	暗灰色	RAL 7021	1511.7 mm	角轨
27230-179	38 U	1	暗灰色	RAL 7021	1689.5 mm	角轨
27230-180	43 U	1	暗灰色	RAL 7021	1911.75 mm	角轨
27230-181	47 U	1	暗灰色	RAL 7021	2089.55 mm	角轨

Table 2/2

物料号	包装单位
27230-172	对
27230-173	对
27230-174	对
27230-175	对
27230-176	对

物料号	包装单位
27230-177	对
27230-178	对
27230-179	对
27230-180	对
27230-181	对

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE