

不带门和后背板的 Novastar 机柜

电力公用事业



设计精美的铝框架机柜，非常适合一般电子、测试与测量、音频/视频和广播应用。

认证



功能

Static load-carrying capacity up to 400 kg (see specification table)

Type of protection IP 20

Cabinet width only 553 mm

平盖板

All uprights (front and rear) with 19" cut - outs

颜色：RAL 7021 or color combination RAL 7021/ RAL 7035

螺栓固定，带铝挤压件的压铸框架

不带门和后面板

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	框架颜色	高度	框架色号	覆层材料	宽度
15230-001	9 U	暗灰色	456 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-001	9 U	暗灰色	456 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-002	12 U	暗灰色	589 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-003	12 U	暗灰色	589 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-002	12 U	暗灰色	589 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-003	12 U	暗灰色	589 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-004	16 U	暗灰色	767 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-005	16 U	暗灰色	767 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-004	16 U	暗灰色	767 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-005	16 U	暗灰色	767 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-006	20 U	暗灰色	945 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-007	20 U	暗灰色	945 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-008	20 U	暗灰色	945 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-006	20 U	暗灰色	945 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-007	20 U	暗灰色	945 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-008	20 U	暗灰色	945 mm	RAL 7021	钢	553 mm

物料号	机架高度	框架颜色	高度	框架色号	覆层材料	宽度
15230-009	25 U	暗灰色	1167 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-010	25 U	暗灰色	1167 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-009	25 U	暗灰色	1167 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-010	25 U	暗灰色	1167 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-011	34 U	暗灰色	1567 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-012	34 U	暗灰色	1567 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-011	34 U	暗灰色	1567 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-012	34 U	暗灰色	1567 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-013	38 U	暗灰色	1745 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-014	38 U	暗灰色	1745 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-013	38 U	暗灰色	1745 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-014	38 U	暗灰色	1745 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-015	43 U	暗灰色	1967 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-016	43 U	暗灰色	1967 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-015	43 U	暗灰色	1967 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-016	43 U	暗灰色	1967 mm	RAL 7021	钢	553 mm
15230-017	47 U	暗灰色	2145 mm	RAL 7021	钢	553 mm

物料号	机架高度	框架颜色	高度	框架色号	覆层材料	宽度
15230-018	47 U	暗灰色	2145 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-017	47 U	暗灰色	2145 mm	RAL 7021	钢	553 mm
16230-018	47 U	暗灰色	2145 mm	RAL 7021	钢	553 mm

Table 2/3						
物料号	表面颜色	深度	静态负载	表面涂层颜色代码	符合	框架材料
15230-001	暗灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
16230-001	浅灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
15230-002	暗灰色	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
15230-003	暗灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
16230-002	浅灰色	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
16230-003	浅灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
15230-004	暗灰色	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
15230-005	暗灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
16230-004	浅灰色	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
16230-005	浅灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
15230-006	暗灰色	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
15230-007	暗灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝

物料号	表面颜色	深度	静态负载	表面涂层颜色代码	符合	框架材料
15230-008	暗灰色	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
16230-006	浅灰色	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
16230-007	浅灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
16230-008	浅灰色	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
15230-009	暗灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
15230-010	暗灰色	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
16230-009	浅灰色	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
16230-010	浅灰色	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
15230-011	暗灰色	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
15230-012	暗灰色	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
16230-011	浅灰色	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
16230-012	浅灰色	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
15230-013	暗灰色	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
15230-014	暗灰色	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
16230-013	浅灰色	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
16230-014	浅灰色	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝

物料号	表面颜色	深度	静态负载	表面涂层颜色代码	符合	框架材料
15230-015	暗灰色	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
15230-016	暗灰色	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
16230-015	浅灰色	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
16230-016	浅灰色	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
15230-017	暗灰色	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
15230-018	暗灰色	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	铝
16230-017	浅灰色	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝
16230-018	浅灰色	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	铝

Table 3/3	
物料号	产品类型
15230-001	机柜
16230-001	机柜
15230-002	机柜
15230-003	机柜
16230-002	机柜
16230-003	机柜
15230-004	机柜

物料号	产品类型
15230-005	机柜
16230-004	机柜
16230-005	机柜
15230-006	机柜
15230-007	机柜
15230-008	机柜
16230-006	机柜
16230-007	机柜
16230-008	机柜
15230-009	机柜
15230-010	机柜
16230-009	机柜
16230-010	机柜
15230-011	机柜
15230-012	机柜
16230-011	机柜
16230-012	机柜

物料号	产品类型
15230-013	机柜
15230-014	机柜
16230-013	机柜
16230-014	机柜
15230-015	机柜
15230-016	机柜
16230-015	机柜
16230-016	机柜
15230-017	机柜
15230-018	机柜
16230-017	机柜
16230-018	机柜

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE