


Novastar Frame, Heavy-Duty

电力公用事业



铝压铸框架，静态承载能力 400 kg。铝挤出型材 19" 立柱通过螺栓连接框架。

认证



功能

Static load-carrying capacity 400 kg

19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	色号
28230-056	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-189	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-192	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-193	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-310	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-370	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-430	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-196	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-197	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-314	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-374	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-434	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-200	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-201	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-319	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-379	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	色号
28230-439	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-204	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-205	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-328	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-388	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-448	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-208	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-209	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-332	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-392	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-452	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-212	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-213	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-337	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-397	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-457	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-216	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	色号
28230-217	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-341	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-401	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-461	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2				
物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-056	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-189	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-192	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-193	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-310	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-370	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-430	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-196	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-197	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-314	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-374	铝	框架	400 kgf	重负荷

物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-434	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-200	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-201	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-319	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-379	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-439	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-204	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-205	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-328	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-388	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-448	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-208	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-209	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-332	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-392	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-452	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-212	铝	框架	400 kgf	重负荷

物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-213	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-337	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-397	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-457	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-216	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-217	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-341	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-401	铝	框架	400 kgf	重负荷
28230-461	铝	框架	400 kgf	重负荷

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购门、背板、侧板、顶盖组件、底座、底板、机架、滑轨、脚轮或可调节支脚。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE