


Novastar Frame, Slim-Line

Power Utilities



Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

认证



功能

Static load-carrying capacity 200 kg

19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
28230-001	6 U	323 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-060	6 U	323 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-063	9 U	456 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-004	9 U	456 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-126	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-007	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-054	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-055	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-066	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-190	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-011	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-191	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-130	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-070	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-015	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-134	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
28230-194	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-074	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-195	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-139	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-198	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-079	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-199	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-020	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-202	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-148	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-088	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-203	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-029	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-152	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-206	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-033	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-207	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
28230-092	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-210	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-097	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-157	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-211	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-048	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-162	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-214	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-101	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-042	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-215	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2				
物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-001	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-060	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-063	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-004	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型

物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-126	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-007	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-054	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-055	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-066	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-190	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-011	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-191	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-130	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-070	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-015	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-134	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-194	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-074	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-195	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-139	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-198	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型

物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-079	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-199	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-020	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-202	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-148	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-088	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-203	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-029	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-152	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-206	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-033	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-207	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-092	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-210	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-097	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-157	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-211	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型

物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-048	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-162	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-214	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-101	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-042	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型
28230-215	铝	机柜/机架框架	200 kgf	轻型

其他产品详情

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE