


Novastar 框架，通用重载

电力公用事业



美观的铝挤压件框架，静态承载能力 400 kg。19" 立柱，位于框架内。

认证



功能

Novastar 框架，通用重载

Aluminium profile, RAL 7021, including grounding

Static load-carrying capacity 400 kg

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	色号
28230-057	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-058	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-059	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-107	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-108	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-109	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-110	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-111	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-112	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-113	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-114	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-115	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-116	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-117	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-118	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-119	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	色号
28230-167	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-168	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-169	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-170	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-171	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-172	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-173	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-174	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-175	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-176	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-177	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-178	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-179	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-180	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-181	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-182	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-183	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	色号
28230-184	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-185	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-052	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-053	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-186	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-187	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-188	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2					
物料号	框架材料	材料	产品类型	静态负载	类型
28230-057	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-058	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-059	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-107	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-108	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-109	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-110	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-111	铝	铝	框架	400 kgf	通用型

物料号	框架材料	材料	产品类型	静态负载	类型
28230-112	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-113	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-114	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-115	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-116	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-117	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-118	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-119	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-167	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-168	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-169	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-170	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-171	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-172	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-173	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-174	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-175	铝	铝	框架	400 kgf	通用型

物料号	框架材料	材料	产品类型	静态负载	类型
28230-176	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-177	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-178	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-179	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-180	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-181	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-182	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-183	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-184	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-185	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-052	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-053	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-186	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-187	铝	铝	框架	400 kgf	通用型
28230-188	铝	铝	框架	400 kgf	通用型

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE