


Novastar 亚克力玻璃门

电力公用事业



适用于铝框架机柜的玻璃门，设计美观，非常适合通用电子、测试与测量、音频/视频和广播应用。

认证



功能

前后安装

Opening angle 180°

带钥匙的锁

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	产品类型
25230-092	6 U	322 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-092	6 U	322 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	产品类型
25230-093	9 U	456 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-093	9 U	456 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
25230-094	12 U	589 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-094	12 U	589 mm	533 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
25230-095	16 U	767 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-095	16 U	767 mm	533 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
25230-096	20 U	945 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-096	20 U	945 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
25230-097	25 U	1167 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-097	25 U	1167 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
25230-102	29 U	1345 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-102	29 U	1345 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
25230-098	34 U	1567 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-098	34 U	1567 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
25230-099	38 U	1745 mm	533 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-099	38 U	1745 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
25230-100	43 U	1967 mm	533 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	产品类型
26230-100	43 U	1967 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
25230-101	47 U	2145 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜门
26230-101	47 U	2145 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门

Table 2/2	
物料号	类型
25230-092	玻璃门
26230-092	玻璃门
25230-093	玻璃门
26230-093	玻璃门
25230-094	玻璃门
26230-094	玻璃门
25230-095	玻璃门
26230-095	玻璃门
25230-096	玻璃门
26230-096	玻璃门
25230-097	玻璃门
26230-097	玻璃门

物料号	类型
25230-102	玻璃门
26230-102	玻璃门
25230-098	玻璃门
26230-098	玻璃门
25230-099	玻璃门
26230-099	玻璃门
25230-100	玻璃门
26230-100	玻璃门
25230-101	玻璃门
26230-101	玻璃门

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE