


Novastar 全高背板

电力公用事业



适用于铝挤压机箱的钢制后面板可与 2 把旋扭锁连接（梅花型 T30，1/4 转）。

认证



功能

包括接地

2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn)

钢制，1 mm

技术参数

Table 1/1

物料号	高度	宽度	颜色	色号	产品类型	类型
-----	----	----	----	----	------	----

25230-370	323 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
26230-370	323 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板
25230-371	422 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
26230-371	422 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板
25230-147	1345 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
25230-372	555 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
25230-373	733 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
25230-374	911 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
25230-375	1133 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
25230-376	1534 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
25230-377	1711 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
25230-378	1933 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
25230-379	2111 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板	背板
26230-147	1345 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板
26230-372	555 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板
26230-373	733 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板
26230-374	911 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板

26230-375	1133 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板
26230-376	1534 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板
26230-377	1711 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板
26230-378	1933 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板
26230-379	2111 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板	背板

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Optional locking with key (2233x).

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE