


户外一体式 HEX

电力公用事业



电信和铁路应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent

SCHROFF

户外机柜可以保护此类电子组件，防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰，从而确保设备连续且安全运营。

认证



功能

双层，铝制

Forced heat dissipation via integrated heat exchanger in the door, max. 70 W/K

IP 55

一体式内机箱，带可拆卸外盖板

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	产品系列	机架高度	高度	宽度	深度
11249-016	户外机柜	一体式	25 U	1330 mm	700 mm	500 mm

Table 2/2						
物料号	壁类型	门类型	通道	冷却	EMC 屏蔽	符合
11249-016	双壁	单门	前部位置	空对空热交换器	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE