

PBC 编织软联接

电力公用事业



认证



功能

非常适合变压器母线槽

接片结实耐用，可根据客户的特定设计钻孔

提供非常灵活的功率连接，具有良好的耐振动性

技术参数

Table 1/2

物料号	商品号	ΔT 30 K	ΔT 50 K	A	B	C
PBC100X250	564000	349 A	462 A	35 mm	40 mm	7 mm

Table 2/2


物料号	商品号	2 Bar Current Coefficient
-----	-----	---------------------------

PBC100X250	564000	1.72
------------	--------	------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

平行使用时，两条跳线之间必须留有孔隙，最小距离为跳线的厚度，以便于冷却。

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE