

# RackPower Basic PDU, RB0xxx, 230 VAC, 1-phase

## 电力公用事业

模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱，可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。

### 功能

RackPower Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-N

Input connector IEC 60309 332P6

C13 和 C19 插座

1RU 铝制型材

可调节的免工具安装

### 技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	插座类型	颜色	长度	交流电压	深度
RB0328	插排	IEC C13, IEC C19	黑色	1490 mm	230 V	53 mm

Table 2/2

物料号	宽度
RB0328	52 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

请单独订购垂直安装支架。

### 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**