

# RackPower PDU, RP1xxx, 230 VAC, 1-phase

## 电力公用事业

模块化、紧凑型智能

PDU，具有入口计量功能。超薄设计，高度仅为 44 mm。

### 功能

RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

高可视性的数据显示和交互式图形显示

测量冗余馈电的断路器负载，以避免意外停机

实现智能负载平衡，以提高电源效率和容量利用率

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

无需安装工具的热插拔控制器

Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-N

Connecting cable 3 m, with IEC 60309 332P6 connector

C13, C19 个出口

### 技术参数

Table 1/2

| 物料号    | 产品类型 | 插座类型             | 颜色 | 长度      | 交流电压  | 功能   |
|--------|------|------------------|----|---------|-------|------|
| RP1325 | 插排   | IEC C13, IEC C19 | 黑色 | 1490 mm | 230 V | 输入监控 |

Table 2/2

| 物料号 | 深度 | 宽度 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| RP1325 | 53 mm | 52 mm |
|--------|-------|-------|

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

请单独订购垂直安装支架。

### 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**