

RackPower PDU, RP2xxx, 230 VAC, 1-phase

电力公用事业

模块化紧凑型智能

PDU，具有入口计量和远程出口切换功能。Ultra-Low Profile Design with only 50 mm height.

功能

RackPower RP2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

高可视性的数据显示和交互式图形显示

测量冗余馈电的断路器负载，以避免意外停机

实现智能负载平衡，以提高电源效率和容量利用率

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

无需安装工具的热插拔控制器

Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-N

Connecting cable 3 m, with IEC 60309 332P6 connector

C13, C19 个出口

User-defined power-on time delay or automatic power-on sequencing

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	插座类型	颜色	长度	交流电压	功能
RP2325	插排	IEC C13, IEC C19	黑色	1750 mm	230 V	Input Monitored, Switched Outlets

Table 2/2		
物料号	深度	宽度
RP2325	53 mm	52 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE