

Side Receptor Socket

Power Utilities



功能

Controls depth of receptor disk☒

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Superior receptor product life performance


Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA

Simple integrated installation

技术参数

Table 1/1

物料号	高度 (H)
WT2SS45	45 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE