

Socket Strip, BS

电力公用事业

模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。PDU 采用 1 U x 1 U 铝机箱，可轻松集成在带英标插座的机架中。



认证



功能

支持水平和垂直安装

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

In accordance with BS 1363

安装高度 1 U

230 V, 13 A

Supply cable 2 m with BS plug (fuse integrated)

插排，带英国标准插座

技术参数

Table 1/1

物料号	插座类型	交流电压	颜色	深度	长度	产品类型
-----	------	------	----	----	----	------

60110-243	英标	230 V	灰色	44 mm	438.5 mm	插排
60110-244	英标	230 V	灰色	44 mm	947.5 mm	插排
60110-245	英标	230 V	灰色	44 mm	438.5 mm	插排

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE