


Stamped Bonding Plate

Power Utilities



功能

Stamped bonding plate suitable for structural steel applications

Listed to UL® 96

技术参数


导体尺寸，UL: 1类 - 2类（最大 4/0）

Table 1/1

物料号	接触面积	高度 (H)	宽度 (W)	孔尺寸 1 (HS1)	孔尺寸 2 (HS2)	单位重量
LPA540	51.600 cm ² Min	31.75 mm	107.950 mm	5.1 mm	7.9 mm	0.088 kg
LPC540	51.600 cm ² Min	31.75 mm	107.950 mm	5.1 mm	7.9 mm	0.254 kg

其他产品详情

Stainless steel separator included with LPC540A for bi-metallic applications.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE