

Varistar CP 19" 摇架饰件

电力公用事业

Varistar CP 旋架可使机架内实现最佳空间利用率。旋架配有把手。

功能

包括把手和用于束线带的开孔

To cover the gap between swing frame and cabinet upright for 800 mm wide cabinets

最大旋架：120 or 160

For swing frame with load-carrying capacity 150 kg, a stop is recommended for security reasons

Locking no. 333

DIN 半圆柱锁芯的备用钥匙

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	颜色	色号	材料	产品类型	防护等级
21630-746	24 U	暗灰色	RAL 7021	钢	框架	IP20
21630-749	24 U	暗灰色	RAL 7021	钢	框架	IP20
21630-747	33 U	暗灰色	RAL 7021	钢	框架	IP20
21630-750	33 U	暗灰色	RAL 7021	钢	框架	IP20
21630-748	42 U	暗灰色	RAL 7021	钢	框架	IP20

物料号	机架高度	颜色	色号	材料	产品类型	防护等级
21630-751	42 U	暗灰色	RAL 7021	钢	框架	IP20

Table 2/2		
物料号	类型	搭配使用
21630-746	旋转式	Varistar, Varistar CP
21630-749	旋转式	Varistar, Varistar CP
21630-747	旋转式	Varistar, Varistar CP
21630-750	旋转式	Varistar, Varistar CP
21630-748	旋转式	Varistar, Varistar CP
21630-751	旋转式	Varistar, Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Varistar CP 旋架可使机架内实现最佳空间利用率。旋架配有把手。

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE