

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load

电力公用事业

焊接式钢机箱专门用于保护地震活动区域的设备，符合 Bellcore Zore 4 要求。

功能

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: 喷粉涂层

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587 - 2

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	耐冲击和振动性	颜色
20630-269	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-270	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-271	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-272	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-273	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-274	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	耐冲击和振动性	颜色
20630-275	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-276	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-277	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-278	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-279	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-280	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-281	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-282	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-283	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-284	42 U	2000 mm	800 mm	1600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-285	42 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-286	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-287	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-288	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色

Table 2/3						
物料号	色号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载
20630-269	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf

物料号	色号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载
20630-270	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-271	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-272	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-273	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-274	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-275	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-276	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-277	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-278	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-279	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-280	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-281	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-282	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-283	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-284	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-285	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-286	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf

物料号	色号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载
20630-287	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-288	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf

Table 3/3		
物料号	类型	搭配使用
20630-269	重负载	Varistar CP
20630-270	重负载	
20630-271	重负载	Varistar CP
20630-272	重负载	Varistar CP
20630-273	重负载	Varistar CP
20630-274	重负载	Varistar CP
20630-275	重负载	Varistar CP
20630-276	重负载	Varistar CP
20630-277	重负载	Varistar CP
20630-278	重负载	Varistar CP
20630-279	重负载	Varistar CP
20630-280	重负载	Varistar CP
20630-281	重负载	Varistar CP

物料号	类型	搭配使用
20630-282	重负载	Varistar CP
20630-283	重负载	Varistar CP
20630-284	重负载	Varistar CP
20630-285	重负载	Varistar CP
20630-286	重负载	Varistar CP
20630-287	重负载	Varistar CP
20630-288	重负载	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购附件和组件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE