

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

电力公用事业

功能

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

可以改装为 DIN 锁芯

Ingress protection class IP 20

标准安装，右门上有锁

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	锁定类型
21630-686	24 U	1200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-687	24 U	1200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-688	29 U	1400 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-689	29 U	1400 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	锁定类型
21630-690	33 U	1600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-691	33 U	1600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-692	38 U	1800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-693	38 U	1800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-694	42 U	2000 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-695	42 U	2000 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-696	47 U	2200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-697	47 U	2200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2			
物料号	产品类型	防护等级	类型
21630-686	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-687	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-688	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-689	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-690	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-691	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-692	机柜门	IP20	玻璃双门

物料号	产品类型	防护等级	类型
21630-693	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-694	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-695	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-696	机柜门	IP20	玻璃双门
21630-697	机柜门	IP20	玻璃双门

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE