

# Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

## 电力公用事业

带 3 点锁定和 2 个门铰链的 Varistar CP 穿孔钢制双门，适用于 IP 20 防护等级的应用。

### 功能

Double perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

带按钮的摇柄把手，钥匙

Opening angle 180°

标准安装，右门上有锁

可以改装为 DIN 锁芯

### 技术参数

Table 1/3

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 颜色  | 色号       | 符合          |
|-----------|------|---------|--------|-----|----------|-------------|
| 21630-820 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1 |
| 21630-821 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1 |
| 21630-822 | 52 U | 2450 mm | 600 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1 |
| 21630-823 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1 |
| 21630-824 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 颜色  | 色号       | 符合          |
|-----------|------|---------|--------|-----|----------|-------------|
| 21630-825 | 52 U | 2450 mm | 800 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1 |

| Table 2/3 |      |                             |    |      |      |                               |
|-----------|------|-----------------------------|----|------|------|-------------------------------|
| 物料号       | 表面处理 | 锁定类型                        | 材料 | 产品类型 | 防护等级 | 类型                            |
| 21630-820 | 粉末涂层 | 3-Point Locking, Electronic | 钢  | 机柜门  | IP20 | Steel Double Door, Perforated |
| 21630-821 | 粉末涂层 | 3-Point Locking, Electronic | 钢  | 机柜门  | IP20 | Steel Double Door, Perforated |
| 21630-822 | 粉末涂层 | 3-Point Locking, Electronic | 钢  | 机柜门  | IP20 | Steel Double Door, Perforated |
| 21630-823 | 粉末涂层 | 3-Point Locking, Electronic | 钢  | 机柜门  | IP20 | Steel Double Door, Perforated |
| 21630-824 | 粉末涂层 | 3-Point Locking, Electronic | 钢  | 机柜门  | IP20 | Steel Double Door, Perforated |
| 21630-825 | 粉末涂层 | 3-Point Locking, Electronic | 钢  | 机柜门  | IP20 | Steel Double Door, Perforated |

| Table 3/3 |             |
|-----------|-------------|
| 物料号       | 搭配使用        |
| 21630-820 | Varistar CP |
| 21630-821 | Varistar CP |
| 21630-822 | Varistar CP |
| 21630-823 | Varistar CP |
| 21630-824 | Varistar CP |

| 物料号       | 搭配使用        |
|-----------|-------------|
| 21630-825 | Varistar CP |

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购适用于摇柄把手 的 DIN 半圆形锁芯。

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE