

Varistar CP 玻璃门，带 1 点锁定

电力公用事业

功能

St, 1.5 mm

Security glass, 6 mm

钥匙锁盖板

Opening angle 180°

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	颜色	色号
21630-392	24 U	1200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-393	24 U	1200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-481	24 U	1200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-482	24 U	1200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-394	29 U	1400 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-395	29 U	1400 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-483	29 U	1400 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	颜色	色号
21630-484	29 U	1400 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-396	33 U	1600 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-397	33 U	1600 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-485	33 U	1600 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-486	33 U	1600 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-398	38 U	1800 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-399	38 U	1800 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-487	38 U	1800 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-488	38 U	1800 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-016	42 U	2000 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-017	42 U	2200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-489	42 U	2000 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-490	42 U	2000 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-018	47 U	2000 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-019	47 U	2200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-491	47 U	2200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-492	47 U	2200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021

Table 2/3

物料号	符合	表面处理	材料	产品类型	防护等级	类型
21630-392	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-393	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-481	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-482	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-394	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-395	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-483	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-484	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-396	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-397	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-485	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-486	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-398	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-399	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-487	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-488	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制, 玻璃	机柜门	IP20	玻璃门

物料号	符合	表面处理	材料	产品类型	防护等级	类型
21630-016	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制，玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-017	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制，玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-489	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制，玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-490	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制，玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-018	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制，玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-019	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制，玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-491	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制，玻璃	机柜门	IP20	玻璃门
21630-492	IEC 61587-1	粉末涂层	钢制，玻璃	机柜门	IP20	玻璃门

Table 3/3	
物料号	搭配使用
21630-392	Varistar CP
21630-393	Varistar CP
21630-481	Varistar CP
21630-482	Varistar CP
21630-394	Varistar CP
21630-395	Varistar CP
21630-483	Varistar CP

物料号	搭配使用
21630-484	Varistar CP
21630-396	Varistar CP
21630-397	Varistar CP
21630-485	Varistar CP
21630-486	Varistar CP
21630-398	Varistar CP
21630-399	Varistar CP
21630-487	Varistar CP
21630-488	Varistar CP
21630-016	Varistar CP
21630-017	Varistar CP
21630-489	Varistar CP
21630-490	Varistar CP
21630-018	Varistar CP
21630-019	Varistar CP
21630-491	Varistar CP
21630-492	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE