

Varistar CP IP 55 机柜

电力公用事业

Varistar：高度通用的坚固的不锈钢焊接框架电子机柜，支持各种防护功能，包括防尘和防水（IP20 和 IP55），从风扇到 40kW 空气-水流冷却器的冷却选项，耐冲击、振动，以及高达 NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 等级的抗震性，在 1 GHz 和 3 GHz 下保证 60 dB 和 40 dB 的行业领先的射频/电磁 (RFI / EMI) 屏蔽（依照 IEC 61587-3 测试）性能。

功能

Type of protection IP 55

带 3 点锁定门和螺钉固定侧板

Static load-carrying capacity 1600 kg

侧面板和后面板可由一人安装

EN45545-2 fire safety Gaskets

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	框架颜色	宽度	框架色号	覆层材料
10630-041	42 U	2000 mm	暗灰色	600 mm	RAL 7021	钢
10630-042	42 U	2000 mm	暗灰色	600 mm	RAL 7021	钢

Table 2/3

物料号	深度	表面颜色	表面涂层颜色代码	符合	框架材料	产品类型
-----	----	------	----------	----	------	------

10630-041	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100	钢	机柜
10630-042	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100	钢	机柜

Table 3/3		
物料号	防护等级	静态负载
10630-041	IP55	1600 kgf
10630-042	IP55	1600 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Further dimensions and versions available on ServicePLUS IP 55.
请单独订购基座/底座。对于层板和滑轨装配，需要有额外一对面板/滑轨安装件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE