

# Varistar CP 移动框架

## 电力公用事业

符合静态承载要求的 Varistar 钢制框架。适用于 19" ETSI 或安装板集成。适用于移动应用。

### 功能

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

### 技术参数

| Table 1/3 |      |         |        |         |     |          |
|-----------|------|---------|--------|---------|-----|----------|
| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 深度      | 颜色  | 色号       |
| 20630-193 | 24 U | 1200 mm | 600 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-194 | 24 U | 1200 mm | 600 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-195 | 24 U | 1200 mm | 600 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-196 | 24 U | 1200 mm | 600 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-199 | 24 U | 1200 mm | 800 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-200 | 24 U | 1200 mm | 800 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-201 | 24 U | 1200 mm | 800 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-202 | 24 U | 1200 mm | 800 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 深度      | 颜色  | 色号       |
|-----------|------|---------|--------|---------|-----|----------|
| 20630-203 | 29 U | 1400 mm | 600 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-204 | 29 U | 1400 mm | 600 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-205 | 29 U | 1400 mm | 600 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-206 | 29 U | 1400 mm | 600 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-207 | 29 U | 1400 mm | 800 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-208 | 29 U | 1400 mm | 800 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-209 | 29 U | 1400 mm | 800 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-210 | 29 U | 1400 mm | 800 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-211 | 33 U | 1600 mm | 600 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-212 | 33 U | 1600 mm | 600 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-213 | 33 U | 1600 mm | 600 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-214 | 33 U | 1600 mm | 600 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-215 | 33 U | 1600 mm | 800 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-216 | 33 U | 1600 mm | 800 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-217 | 33 U | 1600 mm | 800 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-218 | 33 U | 1600 mm | 800 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-219 | 38 U | 1800 mm | 600 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 深度      | 颜色  | 色号       |
|-----------|------|---------|--------|---------|-----|----------|
| 20630-220 | 38 U | 1800 mm | 600 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-221 | 38 U | 1800 mm | 600 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-222 | 38 U | 1800 mm | 600 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-223 | 38 U | 1800 mm | 800 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-224 | 38 U | 1800 mm | 800 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-225 | 38 U | 1800 mm | 800 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-226 | 38 U | 1800 mm | 800 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-227 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-228 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-229 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-230 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-231 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 1100 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-232 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-233 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-234 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-235 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-236 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 深度      | 颜色  | 色号       |
|-----------|------|---------|--------|---------|-----|----------|
| 20630-237 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 1100 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-238 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-239 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-240 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-241 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-242 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-243 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | 1100 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-244 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-245 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-246 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-247 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | 900 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-248 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-249 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | 1100 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-250 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-251 | 52 U | 2450 mm | 600 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-252 | 52 U | 2450 mm | 600 mm | 1100 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-253 | 52 U | 2450 mm | 600 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 深度      | 颜色  | 色号       |
|-----------|------|---------|--------|---------|-----|----------|
| 20630-254 | 52 U | 2450 mm | 800 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-255 | 52 U | 2450 mm | 800 mm | 1100 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 20630-256 | 52 U | 2450 mm | 800 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 |

| Table 2/3 |                             |      |    |      |      |    |
|-----------|-----------------------------|------|----|------|------|----|
| 物料号       | 符合                          | 框架材料 | 材料 | 产品类型 | 静态负载 | 类型 |
| 20630-193 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-194 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-195 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-196 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-199 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-200 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-201 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-202 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-203 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-204 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-205 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-206 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |

| 物料号       | 符合                          | 框架材料 | 材料 | 产品类型 | 静态负载 | 类型 |
|-----------|-----------------------------|------|----|------|------|----|
| 20630-207 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-208 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-209 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-210 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-211 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-212 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-213 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-214 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-215 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-216 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-217 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-218 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-219 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-220 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-221 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-222 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |
| 20630-223 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |      | 移动 |

| 物料号       | 符合                          | 框架材料 | 材料 | 产品类型 | 静态负载     | 类型 |
|-----------|-----------------------------|------|----|------|----------|----|
| 20630-224 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-225 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-226 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-227 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-228 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-229 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-230 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-231 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-232 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-233 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-234 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-235 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-236 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-237 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-238 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-239 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-240 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |

| 物料号       | 符合                          | 框架材料 | 材料 | 产品类型 | 静态负载     | 类型 |
|-----------|-----------------------------|------|----|------|----------|----|
| 20630-241 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-242 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-243 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-244 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-245 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-246 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-247 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   |          | 移动 |
| 20630-248 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-249 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-250 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-251 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-252 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-253 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-254 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-255 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |
| 20630-256 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf | 移动 |



Table 3/3

| 物料号       | 搭配使用        |
|-----------|-------------|
| 20630-193 | Varistar CP |
| 20630-194 | Varistar CP |
| 20630-195 | Varistar CP |
| 20630-196 | Varistar CP |
| 20630-199 | Varistar CP |
| 20630-200 | Varistar CP |
| 20630-201 | Varistar CP |
| 20630-202 | Varistar CP |
| 20630-203 | Varistar CP |
| 20630-204 | Varistar CP |
| 20630-205 | Varistar CP |
| 20630-206 | Varistar CP |
| 20630-207 | Varistar CP |
| 20630-208 | Varistar CP |
| 20630-209 | Varistar CP |
| 20630-210 | Varistar CP |

| 物料号       | 搭配使用        |
|-----------|-------------|
| 20630-211 | Varistar CP |
| 20630-212 | Varistar CP |
| 20630-213 | Varistar CP |
| 20630-214 | Varistar CP |
| 20630-215 | Varistar CP |
| 20630-216 | Varistar CP |
| 20630-217 | Varistar CP |
| 20630-218 | Varistar CP |
| 20630-219 | Varistar CP |
| 20630-220 | Varistar CP |
| 20630-221 | Varistar CP |
| 20630-222 | Varistar CP |
| 20630-223 | Varistar CP |
| 20630-224 | Varistar CP |
| 20630-225 | Varistar CP |
| 20630-226 | Varistar CP |
| 20630-227 | Varistar CP |

| 物料号       | 搭配使用        |
|-----------|-------------|
| 20630-228 | Varistar CP |
| 20630-229 | Varistar CP |
| 20630-230 | Varistar CP |
| 20630-231 | Varistar CP |
| 20630-232 | Varistar CP |
| 20630-233 | Varistar CP |
| 20630-234 | Varistar CP |
| 20630-235 | Varistar CP |
| 20630-236 | Varistar CP |
| 20630-237 | Varistar CP |
| 20630-238 | Varistar CP |
| 20630-239 | Varistar CP |
| 20630-240 | Varistar CP |
| 20630-241 | Varistar CP |
| 20630-242 | Varistar CP |
| 20630-243 | Varistar CP |
| 20630-244 | Varistar CP |

| 物料号       | 搭配使用        |
|-----------|-------------|
| 20630-245 | Varistar CP |
| 20630-246 | Varistar CP |
| 20630-247 | Varistar CP |
| 20630-248 | Varistar CP |
| 20630-249 | Varistar CP |
| 20630-250 | Varistar CP |
| 20630-251 | Varistar CP |
| 20630-252 | Varistar CP |
| 20630-253 | Varistar CP |
| 20630-254 | Varistar CP |
| 20630-255 | Varistar CP |
| 20630-256 | Varistar CP |

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**