

Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking

电力公用事业

IP 20 抗震门，带已加固的多点锁定。

多点锁定有助于实现必要的接触，以免电子设备受到 EMI 影响。

功能

Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications

Opening angle 180°

带按钮的摇柄锁

技术参数

Table 1/2						
物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	符合
21630-876	33 U	1600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-877	33 U	1600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-878	38 U	1800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-879	38 U	1800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-880	42 U	2000 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-881	42 U	2000 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	符合
21630-882	47 U	2200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-883	47 U	2200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2						
物料号	锁定类型	材料	产品类型	防护等级	类型	搭配使用
21630-876	4-Point Locking	钢	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-877	4-Point Locking	钢	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-878	4-Point Locking	钢	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-879	4-Point Locking	钢	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-880	4-Point Locking	钢	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-881	4-Point Locking	钢	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-882	5-Point Locking	钢	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-883	5-Point Locking	钢	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE