

Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened

电力公用事业

可用于 IP20、IP55 应用的缩短门。

功能

Glazed door

Height of connection plate 400mm

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	锁定类型
21630-342	38 U	1800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-343	38 U	1800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-344	42 U	2000 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-345	42 U	2000 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-346	47 U	2200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-347	47 U	2200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2		
物料号	产品类型	防护等级
21630-342	机柜门	IP20
21630-343	机柜门	IP20
21630-344	机柜门	IP20
21630-345	机柜门	IP20
21630-346	机柜门	IP20
21630-347	机柜门	IP20

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE