

Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking

电力公用事业

Varistar CP Perforated Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

功能

Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class

带按钮的摇柄把手

Opening angle 180°

钥匙锁盖板

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	颜色	色号
21630-408	24 U	1200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-409	24 U	1200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-507	24 U	1200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-508	24 U	1200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-410	29 U	1400 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-411	29 U	1400 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	颜色	色号
21630-509	29 U	1400 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-510	29 U	1400 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-412	33 U	1600 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-413	33 U	1600 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-511	33 U	1600 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-512	33 U	1600 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-414	38 U	1800 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-415	38 U	1800 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-513	38 U	1800 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-514	38 U	1800 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-006	42 U	2000 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-013	42 U	2000 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-515	42 U	2000 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-516	42 U	2000 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-007	47 U	2200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-014	47 U	2200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-517	47 U	2200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	颜色	色号
21630-518	47 U	2200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-008	52 U	2450 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-015	52 U	2450 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2					
物料号	符合	产品类型	防护等级	类型	搭配使用
21630-408	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-409	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-507	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-508	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-410	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-411	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-509	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-510	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-412	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-413	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-511	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-512	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP

物料号	符合	产品类型	防护等级	类型	搭配使用
21630-414	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-415	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-513	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-514	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-006	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-013	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-515	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-516	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-007	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-014	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-517	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-518	IEC 61587-1	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-008	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-015	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order lever handle and DIN profile half cylinder separately.

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE