

Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking

电力公用事业

EMC电磁屏蔽门，与框架和垫片接触良好，可实现高衰减。

4 点锁定有助于实现必要的接触，以免对电子设备产生 EMI 影响。

功能

带 4 点锁定的网孔门，适用于 EMC 应用

内部镀锌

Opening angle 180°

带按钮的摇柄锁

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	锁定类型
21630-533	24 U	1200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-534	24 U	1200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-535	29 U	1400 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-536	29 U	1400 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-537	33 U	1600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-538	33 U	1600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	锁定类型
21630-539	38 U	1800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-540	38 U	1800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-541	42 U	2000 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-542	42 U	2000 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-543	47 U	2200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	5-Point Locking
21630-544	47 U	2200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	5-Point Locking

Table 2/2			
物料号	材料	产品类型	类型
21630-533	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-534	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-535	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-536	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-537	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-538	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-539	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-540	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-541	钢	机柜门	Steel Door, Perforated

物料号	材料	产品类型	类型
21630-542	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-543	钢	机柜门	Steel Door, Perforated
21630-544	钢	机柜门	Steel Door, Perforated

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE