

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, Shortened

电力公用事业

可用于 IP20、IP55 应用的缩短门。

功能

Height of connection plate 400 mm

技术参数

Table 1/2						
物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	锁定类型
21630-336	38 U	1800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-337	38 U	1800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-338	42 U	2000 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-339	42 U	2000 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-340	47 U	2200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-341	47 U	2200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2		
物料号	产品类型	防护等级

21630-336	机柜门	IP20
21630-337	机柜门	IP20
21630-338	机柜门	IP20
21630-339	机柜门	IP20
21630-340	机柜门	IP20
21630-341	机柜门	IP20

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE