


Varistar 风扇盘

电力公用事业



风扇托盘通过 IEC320 接口连接风扇进行主动冷却。Varistar 风扇盘非常适合带开孔区的平顶盖。

认证



功能

适合带开孔区的平顶盖

完全安装在机柜内部，顶盖无突出部分

Mains connection via SCHUKO/UTE plug - IEC 60320 C13 socket

With three fans, completely wired, connecting cable IEC 320

技术参数

Table 1/3

物料号	类型	颜色	色号	EMC 屏蔽	安装	交流输入电压
23130-070	风扇盘	暗灰色	RAL 7021	否	使用前部螺钉安装	207 V min

Table 2/3						
物料号	深度	高度	宽度	防护等级	气流	噪音等级
23130-070	170 mm	38 mm	449 mm	IP20	410 m³/h	45 dB(A)

Table 3/3	
物料号	电源
23130-070	45 W

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE