

AMC-F5 机械式温控器



nVent RAYCHEM AMC-F5

是一款用于非危险场所管道防冻保护伴热应用的恒温器。其固定设定点为 40 °F/5

°C，用于环境或表面感应模式，它可以通过接触器控制单个伴热回路或切换多个回路。

功能

Simple to install and operate, single cable entry through 3/4" (19 mm) through hole

节能环境或线路感应控制恒温器

电气额定值和开关：22 A at 125/250/480 VAC, SPST switch

外壳：4X 型，耐紫外线，具有热塑性

使用寿命长，安全可靠：2 year product warranty available, maintenance free

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	恒温器类型	材料	NEMA 等级	电源电压	额定电流
031661-000	AMC-F5	电子	热塑性塑料	4X	120 – 480 V	22 A

Table 2/2

物料号	项目名称	固定温度设定点	高度	宽度	深度
031661-000	AMC-F5	5 °C	132 mm	81 mm	64 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,
Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com