

ETL 自调控伴热电缆



nVent RAYCHEM ETL

自调控伴热电缆可提供节能的管道防冻保护。R-ETL-A/B

适用于管道上或管道内应用，R-ETL(-A/B)-CR

仅适用于管道上应用。每种电缆均有两种功率输出（5 °C 时为 10 和 16 W/m）可选，并配以全系列热缩接头和附件。

功能

设计简单，可选配用于管道的含氟聚合物护套

易于安装：外形小巧，可按需剪切，以米为单位标记

节能安全：自调节电缆，先进的节能控制，无过热的可能

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, maintenance free

技术参数

标称厚度:	5.8 mm
标称宽度:	8.5 mm
最小弯曲半径:	10 mm
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	65 °C
电源电压:	220 – 240 V
最低安装温度:	-20 °C
颜色:	黑色
接地类型:	编织层
导线材料:	镀镍铜

Table 1/1

物料号	项目名称	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	最大回路长度
-----	------	-------------------------------------	--------

P000002044	R-ETL-B-CR	16 W/m	100 m
P000002043	R-ETL-A-CR	10 W/m	100 m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Maximum circuit lengths are based on 230 VAC supply and C-Type characteristic circuit protection devices, switch-on at 5 °C.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---