

ETS-05 电子恒温器



nVent RAYCHEM ETS-05

危险区域电子表面感应恒温器为伴热线提供精准的温度控制。ETS-05 可作为环温感应温控器和管线感应温控器提供。ETS-05-L 可调节至 199°C，ETS-05-H 最高可调节至 499°C。ETS-05 具有 LED 显示屏，用于显示恒温器、伴热线和传感器的状态。ETS-05 配有警报继电器，用于远程监控。

功能

易于安装和操作

可通过外壳内的数字旋转开关设置温度

PT100 传感器，配有 2m 的电缆

备有接地板

可选配警报继电器

技术参数

恒温器类型： 电子式温控器

材料： 玻璃纤维增强聚合物

IP 等级： IP66

Table 1/2

物料号	项目名称	控制器温度设置	最大测量范围	高度	宽度	深度
1244-014367	ETS-05-L2-E	0 – 199 °C	260 °C	90 mm	120 mm	120 mm
1244-014368	ETS-05-H2-E	0 – 499 °C	585 °C	90 mm	120 mm	120 mm
1244-017508	ETS-05-L2-EP	0 – 199 °C	260 °C	90 mm	120 mm	120 mm

物料号	项目名称	控制器温度设置	最大测量范围	高度	宽度	深度
1244-017509	ETS-05-H2-EP	0 – 499 °C	585 °C	90 mm	120 mm	120 mm
1244-022311	ETS-05-A2-E	0 – 49 °C	260 °C	90 mm	120 mm	120 mm
1244-022663	ETS-05-A2-E-A	0 – 49 °C	260 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-022669	ETS-05-L2-EP-A	0 – 199 °C	260 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-022670	ETS-05-H2-EP-A	0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-022680	ETS-05-H2R-EP-A	0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-022675	ETS-05-H2R-E-A	0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm	120 mm

Table 2/2			
物料号	项目名称	内附接地板	警报继电器
1244-014367	ETS-05-L2-E	否	否
1244-014368	ETS-05-H2-E	否	否
1244-017508	ETS-05-L2-EP	是	否
1244-017509	ETS-05-H2-EP	是	否
1244-022311	ETS-05-A2-E	否	否
1244-022663	ETS-05-A2-E-A	否	是
1244-022669	ETS-05-L2-EP-A	是	是
1244-022670	ETS-05-H2-EP-A	是	是

物料号	项目名称	内附接地板	警报继电器
1244-022680	ETS-05-H2R-EP-A	是	是
1244-022675	ETS-05-H2R-E-A	否	是

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---