

带引线电缆和金属接头的快速燃料传感器探头



nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS

是一系列快速响应感应探头（长 100 mm 和 250 mm），用于探测漂浮在水面上、散开在平坦表面上或集中在集水坑中的碳氢化合物燃料。探头对水不作反应，但能够检测到漂浮在其表面上的一层薄燃料膜。通常用于监测室内的备用发电机和燃料供应。

功能

可对少量燃料作出快速反应，可重置用于多个用途

Simple and fast to install, suitable for installation in CID1 (Zone 0) with appropriate safety barrier (small, lightweight, easily tested)

易于设计，与所有 nVent RAYCHEM TraceTek 报警和定位模块兼容：intermix up to 3 FFS probes with TT5000 sensor cable, for hybrid cable and probe systems

技术参数

型号：快速燃料传感器
检测：燃料
检测方法：Raychem 导电聚合物技术
工作温度：从 -40 到 85 °C

Table 1/1

物料号	项目名称	适合于户外安装
P000000993	TT-FFS-250-MC-1	否
P000002290	TT-FFS-WR-250-MC-10	是
P000000995	TT-FFS-250-MC-10	否

物料号	项目名称	适合于户外安装
P000002303	TT-FFS-WR-250-MC-3	是
P000000994	TT-FFS-250-MC-3	否
P000002305	TT-FFS-WR-100-MC-10	是
P000000992	TT-FFS-100-MC-10	否
P000002306	TT-FFS-WR-100-MC-3	是
P000000990	TT-FFS-100-MC-1	否
P000000991	TT-FFS-100-MC-3	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT