

GEHU 配置的 MI 伴热单元



nVent RAYCHEM 的矿物绝缘 (MI)

伴热单元经过工厂预制端接处理，可随时安装，为管道/容器提供防冻保护和工艺温度维持。它们包括了单芯和双芯电缆矿物绝缘电缆、不同的护套材料以及市场领先的电阻范围，以涵盖各种设计可能性。

功能

快速安装：经过工厂端接和完全测试，消除现场返工风险

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, robust and rugged construction, proven in harsh climates extends life expectancy

降低总安装成本

双芯伴热线尤其适用于小型管道和仪器管

降低供电成本：与其他技术相比，启动电流更低

简单控制：对串联电阻上的电流进行监控，可以随时查看关键电路的状况

快速/加急服务，用于合格设计的已配置伴热单元

技术参数

Table 1/2

物料号	伴热线技术	电源电压	绝缘材料	护套材料	外护套材料	区域分类
GEHU	串联矿物绝缘	0 – 600 V	氧化镁	Alloy 825, Copper, Cupro-Nickel, SS321, Inconel 600	None, LSZH	Non- Hazardous, Hazardous

Table 2/2

物料号	最低安装温度
-----	--------

GEHU	-60 °C
------	--------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

护套材料：Cupro-Nickel, SS321 and Inconel 600 are not available in North America.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com