

密封接头



nVent RAYCHEM GL-xx

是一系列电缆密封接头（格兰头），适用于各种尺寸的铠装或非铠装电源线。此类密封接头备有不同尺寸和材料可供选择，并经批准可用于危险区域。

功能

备有不同尺寸和材料可供选择

经批准用于危险区域

技术参数

区域分类: Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/2

物料号	项目名称	材料	表面处理	IP 等级	环境温度	线状体类型
1244-019083	GL-55-M25	聚酰胺	未处理	IP66	-55 to 70 °C	公制
1244-019082	GL-36-M25	聚酰胺	未处理	IP66	-20 to 70 °C	公制
056622-000	GL-38-M25-METAL	黄铜	Nickel-Plated	IP66	-60 to 140 °C	公制
1244-017517	GL-33	黄铜	Nickel-Plated	IP66	-60 to 140 °C	NPT
1244-017518	GL-34	黄铜	镀镍	IP66	-60 to 140 °C	NPT
1244-000847	GL-45-M32	聚酰胺	未处理	IP66	-55 to 70 °C	公制

物料号	项目名称	材料	表面处理	IP 等级	环境温度	线状体类型
1244-007003	GL-51-M40	聚酰胺	未处理	IP66	-55 to 70 °C	公制

Table 2/2				
物料号	项目名称	螺纹尺寸	内附自锁螺母	用于铠装电缆
1244-019083	GL-55-M25	M25	否	否
1244-019082	GL-36-M25	M25	否	否
056622-000	GL-38-M25-METAL	M25	是	是
1244-017517	GL-33	3/4"	否	是
1244-017518	GL-34	3/4"	否	否
1244-000847	GL-45-M32	M32	否	否
1244-007003	GL-51-M40	M40	否	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT