

HWAT-T50 温控器



nVent RAYCHEM HWAT-T50

是一款节能恒温器，用于小型管网或分支管路中的 nVent RAYCHEM HWAT 自调控单管热水系统。

功能

易于安装和操作：用于温度和警报的数字显示器，可安装在墙上

节能：3 operating modes ON/ECO/OFF; integrated clock and energy savings (ECO) for off-peak usage

通过高温警报进行系统监控：if a temperature over 70 °C is measured, the system will be switched off to avoid scalding and calcification

通过低温警报进行系统监控：当热水储存出现问题时，避免不必要的能源消耗

使用寿命长，安全可靠：免于维护

技术参数

Table 1/3

物料号	项目名称	电源电压	控制器温度设置	控制器默认温度设置	控制器开关功能	Temperature Range, Line Sensing
3000-4789	HWAT-T50-C	180 – 253 V	37 – 65 °C	50 °C	Max 16 A @ 230 VAC	0 – 70 °C

Table 2/3

物料号	项目名称	迟滞/差分	最大终端尺寸	IP 等级	环境温度	传感器类型
3000-4789	HWAT-T50-C	+/-2°C with Line Sensor	2.5 mm ²	IP21	0 – 40 °C	NTC, 10KΩ @ 25°C

Table 3/3			
物料号	项目名称	感应电缆长度	感应电缆直径
3000-4789	HWAT-T50-C	3 m	4 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258		Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Tel +32.16.213.511	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	Fax +32.16.213.604	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com
	thermal.info@nvent.com	m	