

适用于非危险场所的接线盒



nVent RAYCHEM JB16-02 和 JB-82

耐温聚碳酸酯接线盒，适用于非危险区域。与 nVent RAYCHEM 自调节加热电缆一起使用，用于电源连接、三通、拼接、电源拼接/三通。通过四个入口最多可以连接四根加热电缆，或三根加热电缆和适当尺寸的电源电缆，然后与导轨安装的端子相连。

功能

安装简单，带有 nVent RAYCHEM 支架

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

进线孔数量:	4
连接端子数量:	6
IP 等级:	IP66
材料:	塑料
盒盖固定方式:	用螺丝固定
安装:	壁挂式/支架式安装

Table 1/2

物料号	项目名称	长度	高度	宽度	深度	包括指示灯
946607-000	JB16-02	94 mm	94 mm	94 mm	57 mm	否
535679-000	JB-82	130 mm	130 mm	115 mm	75 mm	否

Table 2/2

物料号	项目名称	内附接地板	区域分类
-----	------	-------	------

946607-000	JB16-02	否	非危险
535679-000	JB-82	否	非危险

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---