


Metal Connection Kit, Cold-Applied



nVent RAYCHEM C25-100-METAL 和 C3/4-100-METAL 是冷态安装金属连接套件，用于将所有 nVent RAYCHEM 自调控和限功率工业并联伴热线端接到带内部接地板的金属或塑料接线盒。C25-100-METAL 用于 M25 入口，C3/4-100-METAL：用于 3/4" NPT 入口。

功能

安装简单快速

冷态安装：带非固化密封剂的线芯密封套；无需热风枪，无需高温作业许可证

适用于所有 nVent RAYCHEM 工业用并联加热电缆的一个组件

危险区域的简化设计，是系统认证的一部分

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

最高暴露温度： 180 °C

连接类型： 冷态安装

型号： 接线盒的连接

Table 1/1

物料号	项目名称	螺纹尺寸
1244-001350	C3/4-100-METAL-NP	3/4"
440588-000	C3/4-100-METAL	3/4"
875016-000	C25-100-METAL	M25 x 1.5

物料号	项目名称	螺纹尺寸
1244-002296	C25-100-METAL-NP	M25 x 1.5

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---