

模块化接线盒



nVent RAYCHEM JBU-100 is a modular junction box used to connect power to up to three nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cables.

提供两种型号，可针对本地安装方式进行定制。所有套件均配有电源指示灯。

功能

安装简单快速，盒子空间大，正面接线方式，配有固定盖螺丝和坚固的弹簧型端子用以安全固定

是模块化组件系统的组成部分，可提供最大的灵活性

适用于所有 nVent RAYCHEM 工业用并联伴热线的一个系列组件

危险区域的简化设计，是系统认证的一部分

冷态安装：带非固化密封剂的线芯密封套；无需热风枪，无需高温作业许可证

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

对于 Ex 区气体:	1, 2
进线孔数量:	4
连接端子数量:	6
最大导线尺寸:	10 mm ²
对于 Ex 区粉尘:	21, 22
入口类型:	线缆
材料:	玻璃纤维增强聚合物
区域分类:	Non-Hazardous; Hazardous
IP 等级:	IP66
盒盖固定方式:	用螺丝固定
安装:	壁挂式/支架式安装
无卤素:	是

Table 1/2						
物料号	项目名称	环境温度	高度	深度	宽度	包括指示灯
051976-000	JBU-100-E	-55 to 56 °C	160 mm	90 mm	160 mm	否
069262-000	JBU-100-L-E	-40 to 40 °C	160 mm	90 mm	160 mm	是
113974-000	JBU-100-L-EP	-40 to 40 °C	160 mm	90 mm	160 mm	是
243948-000	JBU-100-EP	-55 to 56 °C	160 mm	90 mm	160 mm	否

Table 2/2			
物料号	项目名称	内附接地板	保温层下
051976-000	JBU-100-E	否	否
069262-000	JBU-100-L-E	否	否
113974-000	JBU-100-L-EP	是	否
243948-000	JBU-100-EP	是	否

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

本地化版本可能存在有限认证和不同的部件号。请联系您当地的销售代表。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT