

NGC-30 系列，MONI-RMC 远程基本模块



nVent RAYCHEM 远程控制模块 (RMC) 为由 nVent RAYCHEM NGC 用户界面终端 (NGC-UIT)

控制的开关伴热线回路提供多个继电器输出。RMC

单元是模块化组件，可配置 2 到 40 个继电器输出。可通过单根 RS-485 双绞线将单个 nVent RAYCHEM NGC-30-UIT 与多达 10 个 RMC 进行通信，对多达 260 个伴热线回路进行分布式控制。

功能

2 digital inputs per DI module

2 relay outputs per RO module

Up to 20 DI and 20 RO modules per RMC-Base module

每个基本模块都有自己的 modbus 地址

技术参数

安装: DIN 导轨

Table 1/1

物料号	项目名称	高度	宽度	深度
920455-000	RMC-2RO	100 mm	12 mm	100 mm
062367-000	RMC-2DI	100 mm	12 mm	80 mm
309735-000	RMC-BASE	100 mm	80 mm	100 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com