

NGC-40 系列桥接模块



nVent RAYCHEM NGC-40 系列桥接模块为面板内部基于 CAN 的网络和上游设备之间提供连接。支持多个通信端口，可进行串行和以太网连接以与外部设备搭配使用：每个模块都有两个 RS-485 端口、一个 RS-232 端口和一个具有可编程通信参数的 10/100 Base-T 以太网网络端口。一个 HTC3 模块最多可以连接 80 个 NGC-40 模块（HTC、NGC-40-BRIDGE 或输入/输出模块组合）。

功能

提供 NGC-40 系统和任何上游设备之间的连接

还可用于与 NGC-40 系统中的其他 HTC 模块进行通信

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	额定电压	电压等级类型	工作温度	Supporting Protocol, CAN	模块数量
10730-002	NGC-40-BRIDGE	24 V	DC	-40 to 65 °C	是	80

Table 2/2

物料号	项目名称	高度	宽度	深度
10730-002	NGC-40-BRIDGE	87 mm	45 mm	106.4 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT