

NGC-40 Series, Temperature Limiter Module



nVent RAYCHEM NGC-40

系列——限温器模块是安全限温器模块。它最多可与三相伴热电路的 3

个温度输入配合使用,一个输出用于接触器,另一个输出用于外部报警。安全限温器可通过用户界面 Touch 1500 或 nVent RAYCHEM Supervisor 输入数字进行重置。

功能

通过 DIN 导轨安装,是 NGC-40 系统的一个部分

用于显示各种状态的 LED 指示灯

按钮用以确认新设的跳闸点、复位跳闸和发出警报

技术参数

Table 1/2							
物料号	项目名称	额定电压	电压等级类型	温度传感器输入 数量	高度	宽度	
1244-010700	NGC-40-SLIM	24 V	DC	3	87 mm	45 mm	

Table 2/2					
物料号	项目名称	深度			
1244-010700	NGC-40-SLIM	106.4 mm			

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.co
m

亚太地区

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com