

MI 电缆管卡



nVent RAYCHEM PBxxx 不锈钢带系列专门设计用于将矿物绝缘 (MI)

加热电缆固定在管道上。钳子是拉紧管卡所需的唯一工具。搭扣和卡带可避免加热电缆过度张紧，消除了因运行中的膨胀和收缩循环而引起的疲劳故障。

功能

安装简单

具有耐腐蚀性

Allow one pipe strap per foot (0.3 m) of pipe

技术参数

材料: 不锈钢

Table 1/1

物料号	长度	DN 范围
PB1200	1117 mm	300 max
PB300	368 mm	40 – 80
PB125	197 mm	32 max
PB3600	3048 mm	900 max
PB1000	965 mm	200 – 250

物料号	长度	DN 范围
PB2400	1981 mm	600 max
PB600	615 mm	90 – 150

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---