

MI 电缆聚合物接线盒



nVent RAYCHEM JB-EX-xx-EP

是一系列带有集成接地板的聚合物接线盒，与矿物绝缘 MI 加热电缆搭配使用于危险区域。它们的设计考虑了空间的限制，可以轻松将配备 M25 密封接头的 MI 伴热单元与电源或其他配置（如 T 形接头或接头）连接起来。接地板实现接地。接线盒有不同的尺寸和配有不同的入口数量，可适应各种配置和电气负载。

功能

安装简单快速，维护方便

经验证可用于危险区域

先进的设计确保可以使用 MI 加热单元进行各种配置

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, maintenance free

技术参数

区域分类: Non-Hazardous; Hazardous

IP 等级: IP66

安装: 壁挂式/支架式安装

环境温度: 从 -55 到 55 °C

Table 1/2

物料号	项目名称	最大电压	进线口	最大导线尺寸	高度	宽度
1244-020505	JB-EX-40-EP	550 V	1xM25 3xM25	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-020506	JB-EX-41-EP	550 V	1xM25 6xM25	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-020507	JB-EX-42-EP	690 V	1xM40 6xM25	35 mm ²	160 mm	260 mm

Table 2/2				
物料号	项目名称	深度	包括指示灯	内附接地板
1244-020505	JB-EX-40-EP	90 mm	否	是
1244-020506	JB-EX-41-EP	90 mm	否	是
1244-020507	JB-EX-42-EP	90 mm	否	是

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---