

PI 电缆聚合物接线盒



nVent RAYCHEM JB-EX-XX

是带或不带接地板和外部接地螺柱的接线盒。根据类型的不同，它们配备 10mm² 或 35mm² 端子，支持电源或其他配置（例如 T 型装置或接头）加载最高 100 A 的负载。接线盒有不同的尺寸和不同数量的 M20 入口，可适应多种配置和电气负载。

功能

安装简单快速，维护方便

经批准可用于危险区域

备有不同的型号和尺寸，适用于多种配置

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, maintenance free

技术参数

区域分类: Non-Hazardous; Hazardous

IP 等级: IP66

安装: 壁挂式/支架式安装

环境温度: 从 -55 到 55 °C

Table 1/2

物料号	项目名称	最大电压	进线口	最大导线尺寸	高度	宽度
1244-000579	JB-EX-21	550 V	1xM32 6xM20	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-000590	JB-EX-20	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm
1244-006384	JB-EX-20-EP	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm

物料号	项目名称	最大电压	进线口	最大导线尺寸	高度	宽度
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	690 V	1xM40 6xM20	35 mm ²	160 mm	260 mm

Table 2/2				
物料号	项目名称	深度	包括指示灯	内附接地板
1244-000579	JB-EX-21	90 mm	否	否
1244-000590	JB-EX-20	90 mm	否	否
1244-006384	JB-EX-20-EP	90 mm	否	是
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	90 mm	否	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com