

聚合物配线箱



nVent RAYCHEM JB-MB-xx/16MM2

是一系列经批准可在危险区域使用的配线箱，可从一个供电点为多个短伴热回路供电。通常用于将电源线分成多个后续的伴热馈线。带有多个电源格兰头和止插塞，具体因类型而异。

功能

安装简单快速，维护方便

经验证可用于危险区域

能实现各种配线组合

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, maintenance free

技术参数

- 对于 Ex 区气体: 1, 2
- 对于 Ex 区粉尘: 21, 22
- 最大导线尺寸: 25 mm²
- IP 等级: IP66
- 安装: 壁挂式/支架式安装
- 环境温度: 从 -55 到 55 °C

Table 1/2

物料号	项目名称	最大电压	进线口	高度	宽度	深度
1244-006657	JB-MB-26/16MM2	690 V	1xM32 7xM25	160 mm	260 mm	90 mm
1244-006656	JB-MB-25/16MM2	690 V	1xM32 4xM25	120 mm	220 mm	90 mm

Table 2/2				
物料号	项目名称	包括指示灯	内附接地板	区域分类
1244-006657	JB-MB-26/16MM2	否	否	Non-Hazardous, Hazardous
1244-006656	JB-MB-25/16MM2	否	否	Non-Hazardous, Hazardous

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com