

QuickNet 电地暖垫



nVent RAYCHEM QuickNet 是一款具有 2 种功率输出（90 W /m² 和 160 W /m²）的电地暖垫，可提供带或不带恒温器的套件，非常适用于装修项目，也适用于新建建筑项目。该产品具有自粘性，特别适合在瓷砖或天然石材下使用，也可在镶木地板、工程木地板或乙烯基地板下使用，尺寸为 1-12 m²。

功能

安装简单：3.5 mm thick, flexible, self adhesive, pre-terminated with power cable, simply roll out the mat, no need for return cable, packaged in ready to use boxes, installed directly in tile/natural stone adhesive

安装在木材地板上，输出为 90W/m²

提供生态设计兼容套件版本，带有节能而先进的 SENZ WIFI 触摸屏恒温器，可通过 SENZ WIFI 应用程序控制，或通过兼容 Alexa 或 Google 助手的智能扬声器进行语音操控。

快速加热，输出为 160W/m²

安全且高效操作

使用寿命长，安全可靠：12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

技术参数

冷端线长度:	2.5 m
外径:	3.5 mm
最低安装温度:	5 °C
额定电压:	230 V
颜色:	蓝色
伴热线技术:	恒功率
接地类型:	箔和排流线
外护套材料:	LSZH
内附恒温器:	SENZ-WIFI

Table 1/2

物料号	项目名称	额定输出功率	电源	电阻范围	宽度	长度
SZ18300261	R-QN-P- 1.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	160 W	306.8 – 355.2 Ω	500 mm	2 m
SZ18300262	R-QN-P- 1.5M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	240 W	199.9 – 231.5 Ω	500 mm	3 m
SZ18300263	R-QN-P- 2.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	320 W	151.9 – 175.9 Ω	500 mm	4 m
SZ18300264	R-QN-P- 2.5M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	400 W	121.8 – 141.1 Ω	500 mm	5 m
SZ18300265	R-QN-P- 3.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	480 W	103.1 – 119.4 Ω	500 mm	6 m
SZ18300266	R-QN-P- 3.5M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	560 W	87.3 – 101 Ω	500 mm	7 m
SZ18300267	R-QN-P- 4.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	640 W	77.6 – 89.9 Ω	500 mm	8 m
SZ18300268	R-QN-P- 4.5M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	720 W	68.3 – 79.1 Ω	500 mm	9 m
SZ18300269	R-QN-P- 5.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	800 W	61.3 – 71 Ω	500 mm	10 m
SZ18300270	R-QN-P- 6.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	960 W	53.6 – 62.1 Ω	500 mm	12 m
SZ18300271	R-QN-P- 7.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	1120 W	43.4 – 50.3 Ω	500 mm	14 m
SZ18300272	R-QN-P- 8.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	1280 W	38.5 – 44.6 Ω	500 mm	16 m

物料号	项目名称	额定输出功率	电源	电阻范围	宽度	长度
SZ18300273	R-QN-P- 9.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	1440 W	34.5 – 39.9 Ω	500 mm	18 m
SZ18300274	R-QN-P- 10.0M2/SENZ- WIFI	160 W/m ²	1600 W	31 – 36 Ω	500 mm	20 m
SZ18300429	R-QN-N- 1.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	90 W	531.1 – 614.9 Ω	500 mm	2 m
SZ18300430	R-QN-N- 1.5M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	135 W	364.2 – 421.7 Ω	500 mm	3 m
SZ18300431	R-QN-N- 2.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	180 W	277.2 – 321 Ω	500 mm	4 m
SZ18300432	R-QN-N- 2.5M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	225 W	223.2 – 258.5 Ω	500 mm	5 m
SZ18300433	R-QN-N- 3.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	275 W	183.7 – 212.7 Ω	500 mm	6 m
SZ18300434	R-QN-N- 3.5M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	320 W	159.5 – 184.7 Ω	500 mm	7 m
SZ18300435	R-QN-N- 4.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	360 W	140.3 – 162.4 Ω	500 mm	8 m
SZ18300436	R-QN-N- 4.5M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	405 W	124.6 – 144.2 Ω	500 mm	9 m
SZ18300437	R-QN-N- 5.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	450 W	112 – 129.7 Ω	500 mm	10 m
SZ18300438	R-QN-N- 6.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	545 W	93.7 – 108.5 Ω	500 mm	12 m

物料号	项目名称	额定输出功率	电源	电阻范围	宽度	长度
SZ18300439	R-QN-N- 7.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	630 W	81 – 93.8 Ω	500 mm	14 m
SZ18300440	R-QN-N- 8.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	725 W	70.3 – 81.5 Ω	500 mm	16 m
SZ18300441	R-QN-N- 9.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	800 W	63.8 – 73.9 Ω	500 mm	18 m
SZ18300442	R-QN-N- 10.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	915 W	55.9 – 64.7 Ω	500 mm	20 m
SZ18300443	R-QN-N- 12.0M2/SENZ- WIFI	90 W/m ²	1100 W	46.5 – 53.8 Ω	500 mm	24 m

Table 2/2

物料号	项目名称	总表面积
SZ18300261	R-QN-P-1.0M2/SENZ-WIFI	1 m ²
SZ18300262	R-QN-P-1.5M2/SENZ-WIFI	1.5 m ²
SZ18300263	R-QN-P-2.0M2/SENZ-WIFI	2 m ²
SZ18300264	R-QN-P-2.5M2/SENZ-WIFI	2.5 m ²
SZ18300265	R-QN-P-3.0M2/SENZ-WIFI	3 m ²
SZ18300266	R-QN-P-3.5M2/SENZ-WIFI	3.5 m ²
SZ18300267	R-QN-P-4.0M2/SENZ-WIFI	4 m ²
SZ18300268	R-QN-P-4.5M2/SENZ-WIFI	4.5 m ²
SZ18300269	R-QN-P-5.0M2/SENZ-WIFI	5 m ²

物料号	项目名称	总表面积
SZ18300270	R-QN-P-6.0M2/SENZ-WIFI	6 m ²
SZ18300271	R-QN-P-7.0M2/SENZ-WIFI	7 m ²
SZ18300272	R-QN-P-8.0M2/SENZ-WIFI	8 m ²
SZ18300273	R-QN-P-9.0M2/SENZ-WIFI	9 m ²
SZ18300274	R-QN-P-10.0M2/SENZ-WIFI	10 m ²
SZ18300429	R-QN-N-1.0M2/SENZ-WIFI	1 m ²
SZ18300430	R-QN-N-1.5M2/SENZ-WIFI	1.5 m ²
SZ18300431	R-QN-N-2.0M2/SENZ-WIFI	2 m ²
SZ18300432	R-QN-N-2.5M2/SENZ-WIFI	2.5 m ²
SZ18300433	R-QN-N-3.0M2/SENZ-WIFI	3 m ²
SZ18300434	R-QN-N-3.5M2/SENZ-WIFI	3.5 m ²
SZ18300435	R-QN-N-4.0M2/SENZ-WIFI	4 m ²
SZ18300436	R-QN-N-4.5M2/SENZ-WIFI	4.5 m ²
SZ18300437	R-QN-N-5.0M2/SENZ-WIFI	5 m ²
SZ18300438	R-QN-N-6.0M2/SENZ-WIFI	6 m ²
SZ18300439	R-QN-N-7.0M2/SENZ-WIFI	7 m ²
SZ18300440	R-QN-N-8.0M2/SENZ-WIFI	8 m ²

物料号	项目名称	总表面积
SZ18300441	R-QN-N-9.0M2/SENZ-WIFI	9 m ²
SZ18300442	R-QN-N-10.0M2/SENZ-WIFI	10 m ²
SZ18300443	R-QN-N-12.0M2/SENZ-WIFI	12 m ²

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT