

RayClic 连接套件



nVent RAYCHEM RayClic

连接系统是一套简单、快速、可靠的连接套件，专为指定 nVent RAYCHEM XL-Trace、IceStop 和 HWAT

自调控伴热电缆而开发。由于采用了绝缘置换技术进行电气连接，因此无需热风枪或电缆剥线。

功能

简单、快速、直观的连接：无需电缆剥线或使用特殊工具

由于安装时间缩短，因此降低了系统总体安装成本：冷施工，无需热风枪或特殊工具

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

冷施工，无需热风枪，无需特殊工具

技术参数

最高暴露温度： 65 °C

连接类型： 冷态安装

颜色： 灰色

Table 1/1

物料号	项目名称	型号	额定电压	额定电流
441524-000	RAYCLIC-T-02	T-Branch	240 V	20 A
001013-000	RAYCLIC-X-02	X-Branch	240 V	20 A
364855-000	RAYCLIC-S-02	两通连接件	240 V	20 A
716976-000	RAYCLIC-PS-02	Power Connection to Two Heating Cables	240 V	20 A

物料号	项目名称	型号	额定电压	额定电流
235422-000	RAYCLIC-CE-02	Power Connection to One Heating Cable	240 V	20 A
636284-000	RAYCLIC-PT-02	Power Connection and T-Branch	240 V	20 A
559871-000	RAYCLIC-S-03	两通连接件	120 – 277 V	30 A
014023-000	RAYCLIC-T-03	T-Branch	120 – 277 V	30 A
233053-000	RAYCLIC-PC-03	Power Connection to One Heating Cable	120 – 277 V	30 A

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

要正确设计和安装 RayClic 连接系统，请使用连接套件随附的相应产品设计指南和安装说明。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT