


RMM3 远程温度模块



nVent RAYCHEM RMM3 是一款远程监控模块，可为 NGC 控制器和监控系统提供温度监控功能。它可接受最多八个用于测量管道、容器或室内温度的 RTD。多个装置与单个控制器通讯，可集中监测温度。

功能

易于安装、编程和操作

使用 DIN 导轨安装，可提供各种配置

使用寿命长，安全可靠

技术参数

输入类型： 温度传感器

Table 1/2

物料号	项目名称	区域分类	深度	内附格兰	高度	输入数量
1244-022749	RMM3	危险	60 mm	否	75 mm	8
1244-022782	RMM3-24VDC	危险	60 mm	否	75 mm	8
1244-022783		危险	91 mm	是	160 mm	8
1244-022750		危险	91 mm	是	160 mm	8

Table 2/2

物料号	项目名称	额定电压	额定电压类型	宽度
-----	------	------	--------	----

1244-022749	RMM3	115 V, 230 V	AC	125 mm
1244-022782	RMM3-24VDC	24 V	DC	125 mm
1244-022783		24 V	DC	260 mm
1244-022750		230 V	AC	260 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT